

SPETEC® PUMP CLEANER

Ekologiskt rengöringsmedel för polyuretaninjekteringsutrustning.



1. Beskrivning

SPETEC® PUMP CLEANER är en icke-brandfarlig lösningsmedelsblandning för rengöring av pumpar och utrustning för polyuretanbruk. SPETEC® PUMP CLEANER består av en blandning av organiska lösningsmedel med hög upplösningsförmåga för flytande polyuretanprodukter.

2. Fördelar

- Icke-brandfarlig
- Innehåller inget vatten
- Miljövänlig

3. Användningsområde

- Spolning och rengöring av pumpar och slangar som används för injektering av polyuretanbruk
- Rengöring av alla verktyg som kommer i kontakt med polyuretanhartser

4. Användning

Uppstart av pumpen

- Häll SPETEC® PUMP CLEANER i pumpens behållare och låt pumpen gå i cirka 3–4 minuter med returcirkulationen öppen.
- Efter 3–4 minuter, spola ut SPETEC® PUMP CLEANER i en uppsamlingsbehållare.
- SPETEC® PUMP CLEANER kan filtreras och återanvändas ett antal gånger, beroende på hur förorenad pumpen är.
- När all SPETEC® PUMP CLEANER har tömts ur pumpens behållare kan hartset hällas i behållaren. När injekteringsslangen är tömd på SPETEC® PUMP CLEANER är pumpen klar för injektering.

Rengöring av pumpen efter användning

- Töm pumpens behållare på eventuellt kvarvarande harts.
- Häll SPETEC® PUMP CLEANER i pumpens behållare och låt pumpen gå i cirka 3–4 minuter med returcirkulationen öppen.
- Efter 3–4 minuter, spola ut SPETEC® PUMP CLEANER i en uppsamlingsbehållare.
- Om pumpen inte ska användas under en längre tid rekommenderas att hälla lite maskin- eller vegetabilisk olja i pumpen.

Nödvändiga verktyg

Inga specialverktyg behövs.

Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om KORACHEM NV eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Alla värden på det här tekniska bladet är genomsnittsvärden som härrör från tester som utförts under laboratorieförhållanden (20 °C och 50% RH). Värden som mäts på byggarbetsplatsen kan visa en liten avvikelse eftersom miljöförhållandena, tillämpningen och sättet att bearbeta våra produkter ligger utanför vår kontroll. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen. Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

Råd/saker att tänka på

SPETEC® PUMP CLEANER kan filtreras och återanvändas ett antal gånger, beroende på hur förorenad pumpen är. För att förhindra en för tidig reaktion av materialet. Förbered endast så mycket produkt som kan bearbetas på en dag.

Skölj ALDRIG pumpen med vatten.

5. Tekniska data

Utseende

SPETEC® PUMP CLEANER	
Relativ densitet, 20 °C	0,9250 kg/l
Flampunkt:	196 °C

Förbrukning

Förbrukningen beror på pumpens storlek, injekteringslangarnas storlek och pumpens föroreningsgrad.

Referensdokument



6. Förpackning

Produkt	Vikt	Förpackning
SPETEC® PUMP CLEANER	20 kg	Plastdunk

7. Förvaring och hållbarhet

SPETEC® PUMP CLEANER har ingen begränsad hållbarhetstid om produkten förvaras torrt i originalförpackningen.

8. Säkerhetsanvisningar

Undvik kontakt med ögon och hud, använd alltid personlig skyddsutrustning i enlighet med lokala föreskrifter. Handskar, skyddsglasögon och ansiktsskydd är obligatoriska. Läs relevanta säkerhetsdatablad före användning. Säkerhetsdatablad finns på www.cementor.se. Kontakta Cementor vid frågor.